



GLPOLY XK-GN30 导热凝胶

非硅导热凝胶

产品简介	产品特性	典型应用
单组分包装，自动化生产，耐高温，对金属无腐蚀性，100%熟化凝胶，环氧基材高性能粉体填充。 XK-GN系列是一种高性能的导热粉体，具有导热系数高、热阻低、绝缘性好、无限压缩特性。	导热系数3.0W/m.k 高压缩性 非硅树脂 不固化 不垂流	消费电子 汽车系统 电信 工业 光学器件 医疗等领域

主要性能

	单位	XK-GN30	测试法
颜色		蓝色	Visual
流速	g/min	15-25	30cc EFD cartridges 0.100" orifice 90psi
比重	g/cm ³	3.0	ASTM D792
体积电阻率	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
导热系数	W/mk	3.0	ASTM D5470
击穿强度	KV/mm	>10	ASTM D149
介电常数	1	8	ASTM D150
下限BLT厚度	mm	0.09	ASTM D374
应用温度	°C	-30~150	ASTM G166
贮存时间	month	6	UL 746B, Viscosity method
硅氧烷 D4~D20	%	0	GC-MS
阻燃性	UL94	V-0	UL94

效益和优势:

1. 导热凝胶的超低热阻、以优化产品的散热性能。
2. 便于研发和设计, 由于导热凝胶是膏状永久性粘合剂, 所以产品设计时, 不需要特别考虑产品尺寸和公差的限制, 可以根据设计最佳效果灵活设计。
3. 方便采购管理, 导热凝胶采用注射器包装, 一种型号可实现多种零件、多种产品的需求, 大大简化了采购管理和仓储理。
4. 导热凝胶工艺自动化, 可采用注射器包装、自动点胶工艺, 大大提高了操作效率, 降低了人工成本和时间成本, 同时优化了产品的稳定性。
5. 材料本身不含溶剂(环保), 无需固化(快速), 是目前最先进的导热材料, 适用于机器人自动流水线。

包装:

3种标准包装版本如下

第1版: 每支胶管55毫升, 7层12支, 共84支, 标准纸箱尺寸
41. 5*34*34厘米

第2版: 每支胶管100毫升, 5层12支, 共60支, 标准纸箱尺寸
44 34. 5*25. 5厘米

第3版: 每支胶管300ml, 2层8支, 共16支, 标准纸箱尺寸
48. 8*36. 5*14厘米

特别声明:

以上所有陈述, 技术信息和建议均基于本公司认为可靠的测试或经验。鉴于配方、工艺、时间、条件等的不同, 许多不可控因素都可能影响产品在特定应用中的使用 and 性能, 因此用户应做评估并根据自己的生产情况进行调整, 我司不作出任何承诺。我们强烈建议您进行自己的测试试验, 以确认我们产品的适用性。敝司有权对自己的产品进行改进升级, 其产品有任何改动, 按技术状态管理程序提知。

除非另有明确约定, 否则对技术数据表中的信息或有关产品的任何其他书面或口头建议不承担任何责任。

操作程序和建议:

1. 选项和工具: 自动点胶机或手动点胶枪。
2. 建议自点胶机的工作压力为90psi。
3. 无需熟化时间, 即开即用。
4. 喷胶总量与胶枪的压力和直径有关。
5. 贮存条件: 可在常温常湿条件下贮存。建议客户最佳使用期限为6个月, 最长使用期限为6个月。



Email: kemmy@glpoly.com Tel: 86-755-27579310 Fax: 86-755-27579350
For the most direct access to technical support visit: www.glpoly.com